



広告

新発想!暮らしを守る「空気消臭除菌装置」

光触媒で、日本の空気は変わる。

特殊フィルターでウイルスを分解・除菌!
ご自宅・店舗・オフィスを、快適・清潔な空間へ。

世界の環境首都をめざす
北九州で培った
先進のエコテクノロジーを凝縮!



「ブルーデオ」は、光触媒が溶射された特殊フィルターを内蔵。フィルターに付着したウイルスや菌、花粉などを分解・無害化します。病院や介護施設、宇宙ステーションなどで活用されたテクノロジーを搭載した空気消臭除菌装置を今あなたのもとへ。

爽やかな目覚めに

花粉の気になる時期に

ペットのお部屋に

介護のお部屋に

受験生の勉強部屋に

赤ちゃんのいるお部屋に



24時間の電気代 約5.8円

※運転モード「標準」での24時間あたりの電気代




株式会社フジコー 赤松工場(北九州市)

「ブルーデオ」は、光触媒が溶射された特殊フィルターを内蔵。フィルターに付着したウイルスや菌、花粉などを分解・無害化します。病院や介護施設、宇宙ステーションなどで活用されたテクノロジーを搭載した空気消臭除菌装置を今あなたのもとへ。

今、「空気の質」にこだわる人が増えている。空気中には細菌やウイルスと... 会社として知られ、その独自の技術は国内外の大手製造業をはじめとする多くのものづくり企業から高い支持を受けている。「ブルーデオ」は、光触媒が溶射されたアルミ繊維フィルターを内蔵した空気消臭除菌装置です。そう語るのはフジコーの萩尾寿昭社長。光触媒とは、太陽光や蛍光灯などの光を浴びるとその光エネルギーに反応して、空气中に浮遊する菌やウイルス、臭いなどの有機物を水と二酸化炭素に分解する働きをする環境浄化材料。従来の光触媒は接着剤の役割を担う溶剤と混ぜて使用されていたが、この方法では光触媒を溶剤中に埋もれさせてしまうため、光触媒が光に当たる面積が小さく、非常に低効率であったという。フジコーでは、材料を溶かし、表面に高速で吹き付ける独自の「溶射」技術を用い、光触媒を基材に直接、薄く、均一に成膜することに成功。この技術によって光触媒物の活性面積は飛躍的に大きくなったと萩尾社長。その上、光触媒が溶射されたアルミ繊維フィルターには抗菌金属と吸着剤がブレンドされているので、より高い抗菌効果が期待できる。「フジコーの光触媒技術は病院や介護施設、ホテル、公共施設などにより抗菌効果の求められる施設で高い評価をいただいています」(萩尾社長)。「光触媒フィルター」で元から分解して除去し、水の交換や面倒な

病院や介護施設に導入されている 光触媒技術を今、あなたのご家庭に



病室にもマッチするシンプルデザイン

商品番号 TS-03MF 日本製

空気消臭除菌装置
ブルーデオ
MC-S101

29,480円(税込)

<送料無料>


【お届け】ご注文確認後、10~14日後でお届け致します。お届けは日本国内(北海道沖縄を除く)のみとなります。

Blue Deo 空気の美風

■仕様一覧

型名	MC-S101
サイズ	幅187mm×奥行129mm×高さ268mm
本体重量	約1.4kg(ACアダプター除く)
適用床面積	約8畳(14㎡)
電源	家庭用交流100V(50~60Hz共用)
運転モード	弱 標準(中) 強
風量	0.13(m³/min) 0.24(m³/min) 0.40(m³/min)
消費電力	8.5W 9.0W 12.0W
運転音	22db 28db 40db
付属品	ACアダプター/コード長約1.5m
カラー	白

メーカー保証期間(商品到着より1年間)



株式会社フジコー 代表取締役社長 萩尾 寿昭氏

注目を集める北九州市で培った光触媒技術を今、あなたのご家庭に。

3段階のフィルターで効率良く消臭・除菌!

埃やPM2.5等粒子を除去

臭いの元カスを分解 菌・ウイルスを分解除去

プレフィルター 光触媒フィルター 光触媒フィルター

UVランプ

※写真・イラストはイメージです。

Blue Deoは光で消臭・除菌 他社空気清浄機と異なる3つのポイント

- 1.コンパクトサイズ
集塵第一でないからファンもフィルターもスモールサイズ。机の上やチェストの隅など色々なところに置き、移動も楽々。
- 2.安心方式
オゾン・イオン・次亜塩素酸などの放出は一切ありません。内部に空気を取り込んで、菌やウイルスを光触媒で分解する方式なので、赤ちゃんやペットのいるお部屋にも安心してお使いいただけます。
- 3.光触媒フィルター交換不要
フィルターに付着した有機物を分解除去する方式なので、光触媒フィルターの買い替え・交換は不要です。*

*プレフィルターは、環境や使用状況によっては、お掃除や交換が必要ですが(別売有)。

適応目安 約8畳

小型&軽量

日本製

操作は簡単! コンセントに接続して 運転ボタンを押すだけ!

通毎 販日

お電話 電話番号・FAX番号は、お間違のないようお願い致します。

通話料無料 0120-555-012 (24時間受付)

【受付時間】9:00~20:00(土・日・祝日は9:00~18:00)

送料特典あり! 毎日通販

www.555012.jp

FAX 右記の必要事項をご記入の上、送信してください。

0120-585-012 (24時間受付)

【あて先】〒810-0001 福岡市中央区天神1-16-1

毎日福岡会館6階(株)西部毎日広告社 通信販売事業部 係

FAX、ハガキでのお申込み記入事項

- ①商品名と数量
- ②郵便番号・ご住所
- ③お名前(フリガナ)
- ④お電話番号
- ⑤お支払い方法

【お支払い】

- ①代金引換(代引手数料330円はお客さま負担となります)
- ②クレジットカード(HP又はお電話にてカード情報をお伝えください)
- ③コンビニ払い又は郵便振替(初めてお申込みの場合は「先払い」とさせていただきます)

【返品】未使用に限り、商品到着後10日以内にフリーダイヤルまでご連絡ください。(お客様都合による返品は送料をご負担いただきます。)

お客さまの個人情報は商品の送付や情報のお届けのためだけに使用致します。

毎日、少しずつ変えていこう。

毎日通販

J+MM 公益社団法人 日本通信販売協会